

ECO TRAVEL

Nom de l'entreprise:	N. Ordre:	Date:		
Personne de contact:	Autre adresse de livraison:			
Adresse:	Adresse:			
Ville et code postal:	Ville et code postal:			
TEL:	Natar			
E-Mail:	Notes:			
DEMANDE D'OFFRE	COMN	MANDE		
Information de l'utilisateur:		Partie avant du cadre:		
Nom de l'utilisateur:		RONDE		
Modèle/marque du fauteuil roulant:		OVALE		
Poids de l'utilisateur:		KÜSCHALL K2		
Diamètre du cadre:		KÜSCHALL KI		
Distance entre les deux tubes:		MEYRA FEMTO		
DATE D'ENVOI DEMANDÉE:		OFFCARR THEMIS		
DATE D'ENVOI DEMIANDEE;		OFFCARR HEKA		



1. ECO TRAVEL Lx

Modèles	Spécifications		Prix (TVA non comprise)	Version	Qté
Incluse	• Moteur: 350W pneu 8"/200 mm incl.	Noir	RET08BKA00 3.100,00€	Poignées Standard	
ecctronel (• Batterie: Lithium-ion, 48V, 5.8Ah (278Wh) • Autonomie: jusqu'à 45 km • Vitesse max: jusqu'à 20 km/h (3 modes) • Poids max: 110 kg • Fixation: manuelle • Amplitude de réglage en largeur: 210-480 mm • Fauteuils roulants compatibles: Châssis pliants et rigides • Poids net ECO Travel Lx: 8.88 kg • Poids complet ECO Travel Lx: 13.86 kg	Vert	RET08GRA00 3.100,00€	Poignées Standard	
		Orange	RET08ORA00 3.100,00€	Poignées Standard	
		Bleu	RET08BLA00 3.100,00€	Poignées Standard	
• Poids total Avec valise et chargeur: 23.5 kg	• Poids total Avec valise et chargeur: 23.5 kg	Rouge	RET08REA00 3100,00€	Poignées Standard	

2. ECO TRAVEL Bx

Modèles	Spécifications		Prix (TVA non comprise)	Version	Qté
	 Moteur: 250W incl. 8"/200 mm pneu en caoutchouc Batterie: Lithium-ion, 48V, 5.8Ah (278Wh) Autonomie: jusqu'à 45 km Vitesse max: jusqu'à 15 km/h (2 modes) Poids maximal de l'utilisateur: 110 kg Fixation: manuelle Amplitude de réglage en largeur: 210-480 mm Fauteuils roulants compatibles: Châssis pliants et rigides ECO Travel Bx poids net: 7.9 kg ECO Travel Bx poids total: 12.88 kg 	Noir	RET08BKS00 2.600,00€	Poignées Standard	



3. Bras avec support de pince surélevé pour un serrage correct

Photos	Photos	Description	Prix (TVA non comprise)	Opt.	Qté
		Bras de 100 mm avec support de pince surélevé de 80 mm pour des largeurs de montage de 245-345 mm. Hauteurs de montage: 310-360 mm* Code: D: EBC220A / G: EBC220B	De série		
		Bras de 150 mm avec support de pince surélevé de 80 mm pour des largeurs de montage de 335-415 mm. Hauteurs de montage: 310-360 mm* Code: D: EBC220A2 / G: EBC220B2	€ 0,00		
		Bras de 190 mm avec support de pince surélevé de 80 mm pour des largeurs de montage de 415-480 mm. Hauteurs de montage: 310-360 mm* Code: D: EBC220A3 / G: EBC220B3	€ 0,00		
		Bras de 100 mm avec support de pince surélevé de 130 mm pour des largeurs de montage de 245-345 mm. Hauteurs de montage: 360-405 mm* Code: D: EBC220C / G: EBC220D	€ 0,00		
de centre à centre		Bras de 150 mm avec support de pince surélevé de 130 mm pour des largeurs de montage de 335-415 mm. Hauteurs de montage: 360-405 mm* Code: D: EBC220C2 / G: EBC220D2	€ 0,00		
		Bras de 190 mm avec support de pince surélevé de 130 mm pour des largeurs de montage de 415-480 mm. Hauteurs de montage: 360-405 mm* Code: D: EBC220C3 / G: EBC220D3 O	€ 0,00		
		Bras de 100 mm avec support de pince surélevé de 190 mm pour des largeurs de montage de 245-345 mm. Hauteurs de montage: 420-470 mm* Code: D: EBC220E / G: EBC220F	€ 0,00		
		Bras de 150 mm avec support de pince surélevé de 190 mm pour des largeurs de montage de 335-415 mm. Hauteurs de montage: 420-470 mm* Code: D: EBC220E2 / G: EBC220F2	€ 0,00		
		Bras de 190 mm avec support de pince surélevé de 190 mm pour des largeurs de montage de 415-480 mm. Hauteurs de montage: 420-470 mm* Code: D: EBC220E3 / G: EBC220F3	€ 0,00		
Mounting height		Bras de 100 mm avec support de pince surélevé de 80 mm pour des largeurs de montage de 245-345 mm. Hauteurs de montage: 310-360 mm* Code: D: EBC220G / G: EBC220H	€ 0,00		
	취수 이성 수	Bras de 100 mm avec support de pince surélevé de 130 mm pour des largeurs de montage de 245-345 mm. Hauteurs de montage: 360-405 mm* Code: D: EBC220J / G: EBC220K	€ 0,00		
	Bras de 100 mm avec support de pince surélevé de 190 mm pour des largeurs de montage de 245-345 mm. Hauteurs de montage: 420-470 mm* Code: D: EBC220L / G: EBC220R	€ 0,00			

^{*} mesurée du sol à la face supérieure de la pince



4. Pinces

Photos	Description	Prix (TVA non comprise)	Opt.
	Pince standard 50 mm pour tubes ronds, noir – gauche Code: EBX035-BK		
	Pince standard 50 mm pour tubes ronds, noir – droit Code: EBX036-BK	De série	
	Pinces 50 mm pour Küschall K2, K1, Meyra FUSE R et OFFCARR Themis, noir Code: gauche: EBX06F-BK / droit: EBX06E-BK K2 K1 MEYRA OFFCARR FUSE R THEMIS	148.53€	
	Pince 50 mm pour tubes ovales, black – gauche Code: EBX07A-BK	1/0.570	
	Pince 50 mm pour tubes ovales, black – droit Code: EBX07B-BK	148.53€	
	Pince 40 mm pour tubes ronds, black – gauche Code: EBX03A-BK	148.53€	
Pince 40 mm pour tubes ronds, black – droit Code: EBX03B-BK		140.33€	

Autres informations / remarques

5. Tubes de support de pince

Photos	Description	Prix (TVA non comprise)	Optionnel	Qté
	Tube de serrage standard, 160/100 mm, alu. noir: EBC213-BK (1 pièce)	De série		
Tube de serrage long, 210/150 mm, alu. noir: EBC213A-BK (1 pièce)				
Important: Veuillez noter que vous avez besoin de 2 pièces par fauteuil roulant.				



6. Accessoires

Photos	Description	Prix (TVA non comprise)	Opt.	Qté
eco _{assist}	Batterie lithium-ion haute capacité, 48V, 11.6 Ah, 556.8 Wh - 3.1 kg Code: EBB0048T2A	753.45€		
À venir	Solution de repose-pieds pour les fauteuils roulants avec repose-jambes amovibles	€ 0.00		
À venir	Sac de voyage pour Eco Travel Bx	à venir		

Autres informations importantes pour cette commande (copie du courrier, etc.)		
elative à l'utilisation et de votre obligation légale d'assurer le PAWS avec des réglages de vitesse supérieurs à lays concerné. Lorsque vous passez une commande pour une vitesse maximale supérieure à 4 Mph, veuillez « intention d'utiliser votre PAWS que sur une propriété privée. Nous vous informons par la présente que l'utilisc	-responsabilité à signer si une vitesse personnalisée a été définie Nous vous informons par la présente que nancertains pays et qu'elle ne peut être utilisée que sur des terrains privés. En l'absence d'autorisation, ur les routes publiques, les pistes cyclables et les trottoirs. Vous devez vous informer de la légistation nationale 4 Mph (8,12 et 18 Mph). Lorsque vous voyagez avec votre PAWS, vérifiez toujours la législation spécifique du confirmer par votre signature ci-dessous que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous n'avez ation du PAWS avec une vitesse maximale supérieure à 4 Mph n'est autorisé que sur les voies publiques dans sous que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous n'avez l'intention d'utiliser votre PAWS que	
Date	Signature du client	